

**Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 3×D, Típus: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232245 25
GTIN	4045197658098
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Belső hűtéssel.

Egyenes hornyú.**Figyelem:**

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c: 25 - 35 mm

Hasznos hossz L₁: 85,7 mm

Szár Ø D_s: 32 mm

Szárhossz L_s: 60 mm

Szorítócsavarok: 232990 TX15

Műszaki leírás

Hasznos hossz L ₁	85,7 mm
Ø tartomány D _c	25 - 35 mm
Szár Ø D _s	32 mm
Szorítócsavarok	232990 TX15
Szárhossz L _s	60 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	3×D

Szár	ISO 9766
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX15	232990 TX15
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX9	232990 TX9
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600