

**Alaptest MK szár, belső hűtés nélkül, 8xD, Típus: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232265 25
GTIN	4045197592644
Árucikk kategória	22G

**Leírás****Kivitel:**

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

**Figyelem:**

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

Az f előtolási értékeket 5%-kal és a  $v_c$  értékeket 10%-kal csökkentse.

belső hűtés: nem

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány  $D_c$ : 25 - 35 mm

Hasznos hossz  $L_1$ : 289 mm

Morse-kúp MK méret: 4

Szorítócsavarok: 232990 TX15

**Műszaki leírás**

Szorítócsavarok	232990 TX15
Ø tartomány $D_c$	25 - 35 mm
Hasznos hossz $L_1$	289 mm
Morse-kúp MK méret	4
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	8xD
Szár	Morse kúp
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

---

**Tartozék**

Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX15	232990 TX15
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX9	232990 TX9
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600