

**Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 8×D, Típus: 13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232255 13
GTIN	4045197592507
Árucikk kategória	22G

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtéssel.

**Figyelem:**

Az  $f$  előtolási értékeket 5%-kal és a  $v_c$  értékeket 10%-kal csökkentse.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány  $D_c$ : 13 - 17,5 mm

Hasznos hossz  $L_1$ : 114,3 mm

Szár Ø  $D_s$ : 20 mm

Szárhossz  $L_s$ : 50 mm

Szorítócsavarok: 232990 TX8

**Műszaki leírás**

Ø tartomány $D_c$	13 - 17,5 mm
Szár Ø $D_s$	20 mm
Szorítócsavarok	232990 TX8
Hasznos hossz $L_1$	114,3 mm
Szárhossz $L_s$	50 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	8×D
Szár	ISO 9766

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,3 Nm	211750 1,3
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX8	232990 TX8