

Garant**GARANT Master Tap Alu gépi menetfúró extra hosszú, DLC, M: M20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	131115 M20
GTIN	4067263830078
Árucikk kategória	111

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű menetfúró kifejezetten **alumínium és színes- és könnyűfém ötvözetekhez kifejlesztve. Extra hosszú forgácshornok** és nyak hasznos akár **4xD** menetmélységig.

- **HSS-E-PM szerszámanyag – a vágóél nagy stabilitása érdekében.**
- **Ultrasima DLC bevonat a kopásállóság és az élrátét képződés elkerülése érdekében.**
- **Extra hosszú forgácstér geometria.**

Extra hosszú szárral.

Műszaki leírás

Menetfajta	M
Szabvány	Gyári szabvány
Szerszámanyag	HSS E PM
Menetméret	M20
Szár Ø D _s	16 mm
Menet Ø	20 mm
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornok száma	3
Magfurat Ø	17,5 mm
Szár négyszög □	12 mm

Teljes hossz L	200 mm
Menetmélység	80 mm
Menetemelkedés	2,5 mm
Bevonat	DLC
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 4xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	s´rga
Sorozat	Master Tap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	alkalmas	35 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	32 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	20 m/min	N
PMMA Akрил	feltételesen alkalmas	20 m/min	N
PA 66	feltételesen alkalmas	18 m/min	N
PEEK	alkalmas	18 m/min	N
Cu	alkalmas	18 m/min	N
CuZn	alkalmas	25 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Nedvesen minimum

alkalmas