

**PNEU 1205 ANER-GL, PR1510, Típus: GG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222818 GG
GTIN	4960664671175
Árucikk kategória	25A

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Előtolás f_z / fog: 0,06 – 0,25 mm

Műszaki leírás

Típus	GG
Előtolás f_z / fog	0,06 – 0,25 mm
Cserék / élek száma	10
Váltólapka ISO kód	PNEU 1205 ANER-GL
Minőség	PR1510
Szerszámananyag	Keményfém
Bevonat	bevonattal
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		