

Mitutoyo**Digitális mérőóra Leolvasás 0,005 mm, Méréstartomány: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434622 25
GTIN	4946368840529
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Nagyméretű digitális és kiegészítő analóg kijelző. A hálózati üzem következtében tartós mérésekhez alkalmas. Mérőbetét keményfém golyóval, menet M2,5 × 0,45.

Előny:

- **Kétirányú Digimatic S1 csatlakozó.**
- **Piros/zöld LCD háttérvilágítás a vizuális GO/±NG túrés kiértékeléséhez.**
- **Analóg oszlopdiagram megjelenítés.**
- **MAX/MIN TARTOMÁNY (kifutási érték) funkció 500 szkennelés/s frekvenciával.**
- **Külső áramellátás váltóáramú tápegységgel.**
- **Nagy pontosság és 0,5 µm kijelzett érték ugrás.**

Funkció:

IP30: Védett Ø 2,5 mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.

Tartalom:

497661 sz. áramcsatlakozó kábel, DC 6V / 2A AC tápegység (német CEE verzió), elemelő kar és gyári vizsgálati tanúsítvány.

Különleges tartozék:

Adatkábel 497081 sz., különleges tapintó 434900; 434910; 434915 sz.

Műszaki leírás

Befogósár Ø h6	8 mm
Ház Ø	59 mm
Méréstartomány	25,4 mm
IP védettségi osztály	IP 30
Kalibrálás	C1
Mérőerő	≤ 1,8 N
Átkapcsolható leolvasás	0,005 mm
Névleges feszültség	5,9 V
Energiaellátás	Vezetékes
Hossz	168,5 mm
Be- / kikapcsoló	igen
Hibahatár	0,0025 mm
Befogósár hossza	19,5 mm
Névleges áramerősség	2 A
Mélység	49,1 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Számjegy magassága	11 mm
Háttérvilágítású kijelző	igen
Interfész	Digimatic csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 30 mm	023000 30
DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 100 mm	023010 100

Tartozék

ADAPTER

497661 ADAPTER