

Mitutoyo**Digitális mérőóra Leolvasás 0,005 mm, Méréstartomány: 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434622 50
GTIN	4946368840666
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Nagyméretű digitális és kiegészítő analóg kijelző. A hálózati üzem következtében tartós mérésekhez alkalmas. Mérőbetét keményfém golyóval, menet M2,5 × 0,45.

Előny:

- **Kétirányú Digimatic S1 csatlakozó.**
- **Piros/zöld LCD háttérvilágítás a vizuális GO/±NG tűrés kiértékeléséhez.**
- **Analóg oszlopdiagram megjelenítés.**
- **MAX/MIN TARTOMÁNY (kifutási érték) funkció 500 szkennelés/s frekvenciával.**
- **Külső áramellátás váltóáramú tápegységgel.**
- **Nagy pontosság és 0,5 µm kijelzett érték ugrás.**

Funkció:

IP30: Védett Ø 2,5 mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.

Tartalom:

497661 sz. áramcsatlakozó kábel, DC 6V / 2A AC tápegység (német CEE verzió), elemelő kar és gyári vizsgálati tanúsítvány.

Különleges tartozék:

Adatkábel 497081 sz., különleges tapintó 434900; 434910; 434915 sz.

Műszaki leírás

Befogósár Ø h6	8 mm
Kalibrálás	C1
Mérőerő	≤ 2,3 N
Ház Ø	59 mm
Méréstartomány	50,8 mm
IP védettségi osztály	IP 30
Be- / kikapcsoló	igen
Névleges feszültség	5,9 V
Hibahatár	0,004 mm
Mélység	49,1 mm
Hossz	247,8 mm
Névleges áramerősség	2 A
Befogósár hossza	19,5 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,005 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Szabvány	Gyári szabvány
Számjegy magassága	11 mm
Háttérvilágítású kijelző	igen
Interfész	Digimatic csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 50 mm	023000 50
DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 100 mm	023010 100

Tartozék

ADAPTER

497661 ADAPTER