

Mitutoyo

Digitális magasságmérő és előrajzoló készülék, adatkimenettel, Előrajzolósi magasság: 600mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	445136 600
GTIN	4946368859255
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

ABSOLUTE mérőléc, nincs új referenciapont-beállítás az ismételt bekapcsolást követően és korlátlan elmozdulási sebesség. Nagy és könnyen járó kézikerék. Keményfémbetétes rajztű és Digimatic adatkimenet. Nagyméretű LCD kijelző (számjegymagasság 12 mm) az egyszerű, hibamentes leolvasás érdekében.

Tartalom:

Elem 081560 sz. 357 méret, 1 keményfémbetétes rajztű 443510 sz. 300 méret.

Opcionális tartozék:

445180 sz. tartó. 497080 sz. adatkábel.

Műszaki leírás

Elem élettartama kb.	20000 óra
Hibahatár	0,05 mm
Mérőoszlop keresztmetszet	35×12 mm
Leolvasás	0,01 mm

A tartalmazott elemek száma	1
Előrajzolósi magasság	600 mm
Talpfelület szélesség	120 mm
Energiaellátás	Elemes
Talpfelület hossz	180 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
Szabvány	Gyári szabvány
Számjegy magassága	12 mm
Interfész	Digimatic csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Preset funkció	igen
Méréstechnika	digitális
Kalibrálás	E1
Termék fajtája	Magasságmérő és előrajzoló készülék

Szolgáltatások

KalibrálásMagasságmérő tolómérő / Magasságmérő előrajzoló Max. méréstartomány 1000 mm	024630 1000
DAkKS kalibrálásMagasságmérő tolómérő / Magasságmérő előrajzoló Max. méréstartomány 1000 mm	024640 1000

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Tartalék rajztű, keményfém betétes Rajzolósi magasság 300 mm	443510 300