

Mitutoyo**Digitális Absolute mérőóra leolvasás 0,001 mm, Méréstartomány: 50mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	434461 50
GTIN	4946368850320
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Multifunkcionális standard mérőóra. Megbízható és egyszerűen kezelhető.

- **Kétirányú kommunikáció lehetséges pl. PC általi paraméterezéshez (Digimatic S1 interfész).**
- **ABSOLUTE rendszerrel. A kiindulási helyzet egyszeri beállítása, amely ezután az abszolút nulla pont marad a következő elemcseréig.**
- **Egyszerű számítás és a csúcsérték észlelése lehetséges.**
- **A kalibrálási tervre figyelmeztető funkcióval rendelkezik.**
- **A GO/±NG értékelés a felső és az alsó tűréshatár beállításával történik.**

Tartalom:

1 elem, 081560 sz. 2032 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497081 sz., különleges tapintó 434900; 434910; 434915 sz.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Elemes
Ház vastagsága	44,2 mm

Hibahatár	0,005 mm
Választható leolvasás	0,0005 mm
Elem típusa	Gombelem
Méréstartomány	0 - 50 mm
Kalibrálás	C1
Mérőerő	≤ 2,3 N
Befogószer Ø h6	8 mm
Ház Ø	59 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Szabvány	Gyári szabvány
Számjegy magassága	11 mm
Interfész	Digimatic csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 50 mm	023000 50
DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 100 mm	023010 100