

Mitutoyo

Digitális Absolute mérőóra leolvasás 0,001 mm, Méréstartomány: 12,5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	434461 12,5
GTIN	4946368850030
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Multifunkcionális standard mérőóra. Megbízható és egyszerűen kezelhető.

- **Kétirányú kommunikáció lehetséges pl. PC általi paraméterezéshez (Digimatic S1 interfész).**
- **ABSOLUTE rendszerrel. A kiindulási helyzet egyszeri beállítása, amely ezután az abszolút nulla pont marad a következő elemcseréig.**
- **Egyszerű számítás és a csúcserék észlelése lehetséges.**
- **A kalibrálási tervre figyelmeztető funkcióval rendelkezik.**
- **A GO/±NG értékelés a felső és az alsó tűréshatár beállításával történik.**

Tartalom:

1 elem, 081560 sz. 2032 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497081 sz., különleges tapintó 434900; 434910; 434915 sz.

Műszaki leírás

Kalibrálás	C1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 CR2032

Választható leolvasás	0,0005 mm
Méréstartomány	0 - 12,5 mm
Befogózár Ø h6	8 mm
Mérőerő	≤ 1,5 N
Ház vastagsága	38,1 mm
Elem típusa	Gombelem
A tartalmazott elemek száma	1
Hibahatár	0,003 mm
Energiaellátás	Elemes
Ház Ø	59 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Számjegy magassága	11 mm
Interfész	Digimatic csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 12,5 mm	023010 12,5
KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 12,5 mm	023000 12,5