

**Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 8×D, Típus: 18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232255 18
GTIN	4045197592514
Árucikk kategória	22G

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtéssel.

**Figyelem:**

Az f előtolási értékeket 5%-kal és a  $v_c$  értékeket 10%-kal csökkentse.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány  $D_c$ : 18 - 24 mm

Hasznos hossz  $L_1$ : 269,9 mm

Szár Ø  $D_s$ : 25 mm

Szárhossz  $L_s$ : 56 mm

Szorítócsavarok: 232990 TX9

**Műszaki leírás**

Hasznos hossz $L_1$	269,9 mm
Szár Ø $D_s$	25 mm
Ø tartomány $D_c$	18 - 24 mm
Szorítócsavarok	232990 TX9
Szárhossz $L_s$	56 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	8×D
Szár	ISO 9766

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX9	674248 TX9
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX8	232990 TX8
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX9	232990 TX9