



Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, M: M3



Rendelési adatok

Rendelés száma	130250 M3
GTIN	4067263829690
Árucikk kategória	12G

Leírás

Kivitel:

3 darabos készlet, **elő-, után- és készrevágó menetfúróból álló** készlet.
M2,3 és M2,6 méretek régi DIN-profillal.

Műszaki leírás

Szár \varnothing D _s	3,5 mm
Menetmélység	6 mm
Menetemelkedés	0,5 mm
Magfurat \varnothing	2,5 mm
Szabvány	DIN 352
Menetméret	M3
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Menet \varnothing	3 mm
Szár négyszög \square	2,7 mm
Teljes hossz L	40 mm
Menetfajta	M
Szerszámanyag	HSS

Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	A
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúrók
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

