



## Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, MF: 5X0,5



### Rendelési adatok

Rendelés száma	130500 5X0,5
GTIN	4067263829706
Árucikk kategória	12G

### Leírás

#### Kivitel:

2 részes, **elő- és készrevágó menetfúróból álló** készlet.  
Menet tömör anyagból kiköszörülve és hátraköszörülve.

### Műszaki leírás

Szabvány	DIN 2181
Szerszámanyag	HSS
Szár négyszög □	4,9 mm
Teljes hossz L	50 mm
Menetmélység	10 mm
Menet Ø	5 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Menetemelkedés	0,5 mm
Magfurat Ø	4,5 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Menetfajta	MF
Menetméret	M5×0,5
Bevonat	bevonat nélkül

Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúrók
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		