



Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, M: M5



Rendelési adatok

Rendelés száma	130250 M5
GTIN	4067263021926
Árucikk kategória	12G

Leírás

Kivitel:

3 darabos készlet, **elő-, után- és készrevágó menetfúróból álló** készlet.

M2,3 és M2,6 méretek régi DIN-profillal.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 352

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,8 mm

Teljes hossz L: 50 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 4,2 mm

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 352
Menetmélység	10 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Magfurat Ø	4,2 mm
Menetfajta	M
Szár négyszög □	4,9 mm

Menetméret	M5
Menet Ø	5 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Teljes hossz L	50 mm
Szerszámanyag	HSS
Menetemelkedés	0,8 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	A
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúrók
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		

GG(G)	feltételesen alkalmas
Uni	alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas