



Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, MF: 10X1



Rendelési adatok

Rendelés száma	130500 10X1
GTIN	4067263036340
Árucikk kategória	12G

Leírás

Kivitel:

2 részes, **elő- és készrevágó menetfúróból álló** készlet.
Menet tömör anyagból kiköszörülve és hátraköszörülve.

Műszaki leírás

Menetfajta	MF
Magfurat Ø	9 mm
Menetmélység	20 mm
Menetméret	M10×1
Szabvány	DIN 2181
Szár Ø D _s	7 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Menet Ø	10 mm
Menetemelkedés	1 mm
Szerszámanyag	HSS
Teljes hossz L	63 mm
Szár négyzet \square	5,5 mm
Bevonat	bevonat nélkül

Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúrók
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		