



## Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, MF: 12X1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	130500 12X1
GTIN	4067263036357
Árucikk kategória	12G

### Leírás

#### Kivitel:

2 részes, **elő- és készrevágó menetfúróból álló** készlet.  
Menet tömör anyagból kiköszörülve és hátraköszörülve.

### Műszaki leírás

Teljes hossz L	70 mm
Menet Ø	12 mm
Menetméret	M12×1
Szerszámanyag	HSS
Szár Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Magfurat Ø	11 mm
Szár négyszög □	7 mm
Szabvány	DIN 2181
Menetemelkedés	1 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Menetfajta	MF
Menetmélység	24 mm

Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúrók
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		