

**Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, MF: 12X1,25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130500 12X1,25
GTIN	4067263036364
Árucikk kategória	12G

Leírás**Kivitel:**

2 részes, **elő- és készrevágó menetfúróból álló** készlet.
Menet tömör anyagból kiköszörülve és hátraköszörülve.

Műszaki leírás

Szár négyszög □	7 mm
Szabvány	DIN 2181
Szár Ø D _s	9 mm
Magfurat Ø	10,8 mm
Menetmélység	24 mm
Menetfajta	MF
Menet Ø	12 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Menetemelkedés	1,25 mm
Szerszámanyag	HSS
Teljes hossz L	70 mm
Menetméret	M12×1,25

Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúrók
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		