



Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, MF: 18X1,5



Rendelési adatok

Rendelés száma	130500 18X1,5
GTIN	4067263036401
Árucikk kategória	12G

Leírás

Kivitel:

2 részes, **elő- és készrevágó menetfúróból álló** készlet.
Menet tömör anyagból kiköszörülve és hátraköszörülve.

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 2181
Szerszámanyag	HSS
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Menetfajta	MF
Menet Ø	18 mm
Szár Ø D _s	14 mm
Magfurat Ø	16,5 mm
Szár négyszög □	11 mm
Menetméret	M18×1,5
Menetmélység	36 mm
Menetemelkedés	1,5 mm

Teljes hossz L	80 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúrók
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

