

**Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, MF: 20X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130500 20X1,5
GTIN	4067263036418
Árucikk kategória	12G

**Leírás****Kivitel:**

2 részes, **elő- és készrevágó menetfúróból álló** készlet.  
Menet tömör anyagból kiköszörülve és hátraköszörülve.

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	12 mm
Magfurat Ø	18,5 mm
Menetemelkedés	1,5 mm
Szerszámanyag	HSS
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Menetfajta	MF
Menetmélység	40 mm
Menet Ø	20 mm
Teljes hossz L	80 mm
Menetméret	M20×1,5

Szabvány	DIN 2181
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúrók
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

