



Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, MF: 8X0,75



Rendelési adatok

Rendelés száma	130500 8X0,75
GTIN	4067263036326
Árucikk kategória	12G

Leírás

Kivitel:

2 részes, **elő- és készrevágó menetfúróból álló** készlet.

Menet tömör anyagból kiköszörülve és hátraköszörülve.

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 2181

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,75 mm

Teljes hossz L: 56 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 7,2 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	7,2 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Szabvány	DIN 2181
Teljes hossz L	56 mm
Menetemelkedés	0,75 mm
Szerszámanyag	HSS
Menetméret	M8×0,75

Menetfajta	MF
Szár négyszög □	4,9 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Menet Ø	8 mm
Menetmélység	16 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúrók
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		

Olaj	alkalmas
Száráz	feltételesen alkalmas