



## Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, MF: 8X1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	130500 8X1
GTIN	4067263036333
Árucikk kategória	12G

### Leírás

#### Kivitel:

2 részes, **elő- és készrevágó menetfúróból álló** készlet.

Menet tömör anyagból kiköszörülve és hátraköszörülve.

Menetfajta: MF

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 2181

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1 mm

Teljes hossz L: 63 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 7 mm

### Műszaki leírás

Magfurat Ø	7 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Szerszámanyag	HSS
Szár négyszög □	4,9 mm
Menet Ø	8 mm
Menetmélység	16 mm
Menetemelkedés	1 mm

Menetfajta	MF
Szabvány	DIN 2181
Teljes hossz L	63 mm
Menetméret	M8x1
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúrók
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		

Olaj	alkalmas
Száráz	feltételesen alkalmas