



Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, G: G3/8



Rendelési adatok

Rendelés száma	130660 G3/8
GTIN	4067263036449
Árucikk kategória	12G

Leírás

Kivitel:

2 részes, **elő- és készrevágó menetfúróból álló** készlet.

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhöz nem alkalmas).

Műszaki leírás

Teljes hossz L	70 mm
Menetméret	G3/8
Szár négyszög □	9 mm
Szerszámanyag	HSS
Magfurat Ø	15,25 mm
Menet / coll	19
Menetemelkedés	1,337 mm
Menet Ø	16,66 mm
Menetmélység	49,98 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Bevonat	bevonat nélkül

Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 5157
Bekezdő alak	C
Bekezdő alak	D
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúrók
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		