

**Nagy előtolású maró 7792VX, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 20/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221900 20/3
GTIN	2050002058460
Árucikk kategória	28R

Leírás**Leírás:**

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	XD..
Kinyúlási hossz L_1	32 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	20 mm
Váltólapka csavar	229915 (T7; 0,8 Nm)
$\varnothing D_3$	9 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Teljes hossz L_{ges}	204 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,9 mm
Váltólapka méret	06
Vágóélek száma Z	3
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	38 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	29 mm

Ferde bemarási szög α_{\max}	1,4 fok
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	8,2 mm
Beállítási szög κ	10 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229915
---------------	--------