

**Garant****Mikro fordítóvas libellával, Típus: M1-M3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	148450 M1-M3
GTIN	4067263037149
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós fordítóvas a pontos axiális megvezetéshez még a legkisebb menetméreteknél is.

- **Precíziósan erodált edzett acél pofák.**
- **Könnyű szerkezet 3D nyomtatott műanyagból.**
- **A menetfúró előközpontosítása integrált rögzítő mágnessel.**
- **A menetfúró egyszerűen befogható bajonettzárral.**

**Felhasználás:**

Pontosan függőleges megvezetéshez, különösen a kisméretű M1–M3 menetfúróknál. Közvetlenül a 149310 25×9 sz. menetmetsző tartóra is felszerelhető.

**Figyelem:**

Levehető kerek libella mágneses rögzítéssel.

**Műszaki leírás**

Külső Ø	25 mm
Négyszög befogási tartomány max.	1,6 - 2,7 mm
Termék fajtája	Fordítóvas