



Alaptest MK szár, belső hűtés nélkül, 5×D, Típus: 13



Rendelési adatok

Rendelés száma	232260 13
GTIN	4045197592569
Árucikk kategória	22G

Leírás

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

belső hűtés: nem

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c: 13 - 17,5 mm

Hasznos hossz L₁: 63,5 mm

Morse-kúp MK méret: 2

Szorítócsavarok: 232990 TX8

Műszaki leírás

Hasznos hossz L ₁	63,5 mm
Szorítócsavarok	232990 TX8
Ø tartomány D _c	13 - 17,5 mm
Morse-kúp MK méret	2
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	5×D
Szár	Morse kúp
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX8	674248 TX8
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX8	232990 TX8
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,3 Nm	211750 1,3