

HOLEX**Alaptest MK szár, belső hűtés nélkül, 8xD, Típus: 48****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232265 48
GTIN	4045197592668
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Max. IT10 pontosságú furatokhoz. **Egyenes hornyú.**

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

Az f előtolási értékeket 5%-kal és a v_c értékeket 10%-kal csökkentse.

Műszaki leírás

Szorítócsavarok	232990 TX20
Ø tartomány D_c	48 - 65 mm
Hasznos hossz L_1	422,3 mm
Morse-kúp MK méret	5
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	8xD
Szár	Morse kúp
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX20	232990 TX20
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600