

**Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 8×D, Típus: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232255 25
GTIN	4045197592521
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Belső hűtéssel.

Figyelem:

Az f előtolási értékeket 5%-kal és a v_c értékeket 10%-kal csökkentse.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c : 25 - 35 mm

Hasznos hossz L_1 : 288,9 mm

Szár Ø D_s : 32 mm

Szárhossz L_s : 60 mm

Szorítócsavarok: 232990 TX15

Műszaki leírás

Szár Ø D_s	32 mm
Ø tartomány D_c	25 - 35 mm
Hasznos hossz L_1	288,9 mm
Szorítócsavarok	232990 TX15
Szárhossz L_s	60 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	8×D
Szár	ISO 9766

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX9	232990 TX9
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX15	232990 TX15
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600