

Garant**GARANT Master Mute furatkés, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260920 16/11
GTIN	4067263623137
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	20 mm
Kinyúlási hossz L ₁	80 mm
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Középtolódás L ₃	11 mm
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz L	150 mm
Kés ISO kódja	A16X STFCCR/L11
Sorozat	Master Mute
Szár Ø D _s	16 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 38
Beállítási szög κ	90 fok
Nem befogható tartomány S	96 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos

Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés