

**Garant****GARANT Master Mute furatkés, balos, Szár Ø / lapkaméret: 12/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260921 12/11
GTIN	4067263623434
Árucikk kategória	29E

**Leírás****Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

**Figyelem:**

Ne az S jelölésű részen fogja be!

**Műszaki leírás**

Lapkaméret	11 mm
Sorozat	Master Mute
Váltólapka csavar készlet	269028 38
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	16 mm
Beállítási szög κ	90 fok
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	60 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	9 mm
Teljes hossz L	120 mm
Kés ISO kódja	A12X STFCCR/L11
Nem befogható tartomány S	72 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos

Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés