

**HOLEX****Vágásálló és hővédelmi kesztyű pár, Kesztyűméret: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094617 7
GTIN	4067263353218
Árucikk kategória	02H

**Leírás****Kivitel:**

HOLEX vágásálló és hővédelmi kesztyű speciális PVC érdesítéssel az **max. 100°C-ig érintkező hővédelemmel** (maximum 15 másodperc). A speciális szálból készült kesztyű jó tapintási érzetet biztosít, és C vágásvédelmi kategóriával rendelkezik.

**Szabvány:**

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Kesztyűméret	7
EN 388	134XC
EN 407	X1XXXX
Érintkező hő max.	100 °C

Hordozóanyag	Speciális szál
Bevonat	PVC
Festék	sárga / fekete
Felhasználás	többször használatos
Felhasználási tartomány	Allround
Kötéstechnológia	10G
Vágásvédelmi kategória	C
Szabvány	KAMPÓS POFA 407
Termék fajtája	Hővédelmi kesztyűk