

**Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 8×D, Típus: 36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232255 36
GTIN	4045197592538
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Belső hűtéssel. **Egyenes hornyú.**

Figyelem:

Az f előtolási értékeket 5%-kal és a v_c értékeket 10%-kal csökkentse.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c : 36 - 47 mm

Hasznos hossz L_1 : 349,3 mm

Szár Ø D_s : 40 mm

Szárhossz L_s : 70 mm

Szorítócsavarok: 232990 TX20

Műszaki leírás

Szorítócsavarok	232990 TX20
Szár Ø D_s	40 mm
Hasznos hossz L_1	349,3 mm
Ø tartomány D_c	36 - 47 mm
Szárhossz L_s	70 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	8×D
Szár	ISO 9766

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX15	232990 TX15
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX20	232990 TX20
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600