

Garant**Digitális kengyeles mikrométer HCT IP67 és Bluetooth, Méréstartomány: 0-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421575 0-25
GTIN	4067263036654
Árucikk kategória	41B

Leírás**Kivitel:**

Innovatív IP67 HCT kengyeles mikrométer Bluetooth 5.0-val és **nagyméretű 12 mm-es számjegyekkel** kontrasztos kijelzőn. Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. Az automatikus kikapcsolásnak köszönhetően nagyon hosszú elem működési idő érhető el. Praktikus HOLD funkció a mért érték kimerevítéséhez a biztonságos leolvasás érdekében. Edzett és köszörült mérőorsó. Keményfém mérőfelületek élettörésselzve. Előre vezetett racsnival gyors forgatással. Festett acélkengyel hőszigeteléssel. Átkapcsolás relatívról abszolút mérésre. Nullázás tetszőleges helyzetben. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobil applikációval (ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez) és a HCT Windows applikációval (elérhető Windowshoz). Human Interface Device (HID) által is használható.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elemmel, 081560 sz., CR 2032 méret.

Műszaki leírás

A tartalmazott elemek száma	1
-----------------------------	---

LCD kijelző számmagassága	12 mm
Orsó Ø	6,5 mm
IP védettségi osztály	IP 67
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 CR2032
Orsó kivitele	edzetek és köszörültek
Sorozat	HCT
Leolvasás	0,0005 coll
Elem típusa	Gombelem
Orsóemelkedés	1 mm
Hibahatár	2 µm
Méréstartomány	0 - 25 mm
Kalibrálás	B1
Energiaellátás	Elemes
Leolvasás	0,001 mm
Mérőfelületek kivitele	Keményfém
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HCT Windows App
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Relatív / abszolút mérés átkapcsolás	igen
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül
Max. mérésstartomány 25 mm

022000 25

022010 100

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon
nélkül Max. méréstomány 100 mm

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032

081560 CR2032