

Garant**Digitális kengyeles mikrométer HCT IP67 és Bluetooth, Méréstartomány:
25-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421575 25-50
GTIN	4067263036661
Árucikk kategória	41B

Leírás**Kivitel:**

Innovatív IP67 HCT kengyeles mikrométer Bluetooth 5.0-val és **nagyméretű 12 mm-es számjegyekkel** kontrasztos kijelzőn. Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. Az automatikus kikapcsolásnak köszönhetően nagyon hosszú elem működési idő érhető el. Praktikus HOLD funkció a mért érték kimerevítéséhez a biztonságos leolvasás érdekében. Edzett és köszörült mérőorsó. Keményfém mérőfelületek élettöréssel. Előre vezetett racsnival gyors forgatással. Festett acélkengyel hőszigeteléssel. Átkapcsolás relatívról abszolút mérésre. Nullázás tetszőleges helyzetben. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobil applikációval (ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez) és a HCT Windows applikációval (elérhető Windowshoz). Human Interface Device (HID) által is használható.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elemmel, 081560 sz., CR 2032 méret. 1 beállító etalon.

Műszaki leírás

Rádiójeles használat

HID (Human Interface Device)

Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HCT Windows App
Energiaellátás	Elemes
Hibahatár	2 µm
Méréstartomány	25 - 50 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
IP védettség osztály	IP 67
Beállító etalonok száma	1
LCD kijelző számmagassága	12 mm
Sorozat	HCT
Mérőfelületek kivitele	Keményfém
Leolvasás	0,0005 coll
Orsó kivitele	edzetek és köszörültek
A tartalmazott elemek száma	1
Leolvasás	0,001 mm
Orsóemelkedés	1 mm
Elem típusa	Gombelem
Orsó Ø	6,5 mm
Kalibrálás	B2
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Relatív / abszolút mérés átkapcsolás	igen
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

022040 100

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max.
méréstartomány 100 mm

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal
Max. méréstartomány 100 mm

022050 100

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032

081560 CR2032