

Garant**Digitális kengyeles mikrométer készlet HCT IP67 és Bluetooth,
Méréstartomány: 0-100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421577 0-100
GTIN	4067263036692
Árucikk kategória	41B

Leírás**Kivitel:**

Innovatív IP67 HCT kengyeles mikrométer Bluetooth 5.0-val és **nagyméretű 12 mm-es számjegyekkel** kontrasztos kijelzőn. Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. Az automatikus kikapcsolásnak köszönhetően nagyon hosszú elem működési idő érhető el. Praktikus HOLD funkció a mért érték kimerevítéséhez a biztonságos leolvasás érdekében. Edzett és köszörült mérőorsó. Keményfém mérőfelületek. Előre vezetett racsnival gyors forgatással. Festett acélkengyel hőszigeteléssel. Átkapcsolás relatívról abszolút mérésre. Nullázás minden tetszőleges helyzetben. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobil applikációval (ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez) és a HCT Windows applikációval (elérhető Windowshoz). Human Interface Device (HID) által is használható.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Kengyeles mikrométer 421575 sz. Beállító etalonnal együtt.

Műszaki leírás

Mikrométerek száma	4
--------------------	---

Sorozat	HCT
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HCT Windows App
Elem típusa	Gombelem
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Beállító etalonok száma	3
A tartalmazott elemek száma	4
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Méréstartomány	0 - 100 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S2
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer készlet Méréstartomány 0-100 mm	020430 0-100
DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer készlet Méréstartomány 0-100 mm	020440 0-100

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--	---------------