


MIRKA**Tépőzáras csiszolótárca (CER) Galaxy Perforálás, Ø 150 mm, Szemcsézet: 1200****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567787 1200
GTIN	6416868554472
Árucikk kategória	56M

Leírás**Kivitel:**

A Mirka® GALAXY, az új, innovatív csiszolóanyag az új, önélező kerámia szemcsének és a Multifit lyukasztásnak köszönhetően eltömődés nélkül összekapcsolja a hatékonyságot a hosszú élettartammal. A kék kerámia szemcse tartósan éles marad, mivel használat közben áttör a szerkezetén, és így önélező hatása van. A Mirka® Galaxy az új Mirka Multifit koncepciót használja – az optimális lyukasztás kialakításnak köszönhetően a csiszolóanyag bármilyen gépen tetszőlegesen használható, speciális beállítás nélkül. A Multifit lyukasztás kialakítás tökéletes egyensúlyt teremt a hosszú élettartam és a porelszívás között. A MIRAKA® GALAXY sorozat bevonatos poliészter film hordozóanyagra épül és 40-es durva szemcsétől a 2000-es finom szemcseméretig teljes szemcsetartományban kapható. A Mirka® Galaxy az ideális univerzális termék, amely puha és kemény felületeken egyaránt használható.

Stabil hordozó réteggel. A portaszító bevonat megakadályozza az eltömődést.

Előny:

- **Hosszú élettartamú eltömődés nélkül, portaszító, csekély kopású kerámia szemcsék.**
- **Önélező hatású a szerkezet automatikus megtörésével – új élek jönnek létre.**
- **A Mirka® Galaxy az új Multifit lyukasztás kialakítást alkalmazza, mely tökéletes egyensúlyt teremt a hosszú élettartam és a porelszívás között.**

- Hosszabb élettartamú a tapadásgátló bevonatnak köszönhetően, amely optimálisan taszítja a port. Ezzel a bevonattal a por nem marad a csiszolóanyagon, és így a Multifit lyukasztással együtt jobb porelszívást biztosít.
- Egyenletes csiszolási kép a szemcse kitűnő kihasználásával.
- Továbbfejlesztett szakadásállóság életterhelés esetén.

Felhasználás:

- Lakk
- Gipsz / festékkaparó
- Műanyag
- Glettanyag
- Alapozó
- Ásványi anyag
- Puhafa / fenyőfa
- Nemesacél
- Acél
- Szintetikus anyagok
- Furnér
- Farostlemez
- Műanyagok
- Üvegszál
- Keményfa
- MDF / HDF
- Lágy acél / szén
- Színes- és könnyűfémek
- Lakk eltávolítása
- Lakk csiszolása

Szárazon és nedvesen használható fa-, lakk-, fém- és műanyag felületeken.

Kiváló minőségű önélező kerámia csiszolószemcse (CER), nyílt szórással. Univerzálisan használható durva, közbenső és záró csiszoláshoz.

Műszaki leírás

Tárcsa Ø	150 mm
Szemcsézet	1200
Lyukasztás	Multifit lyukasztás
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Csiszolóeszköz alapja	Poliamid szövet
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 150 mm

Befogó	Tépőzárás
Porelszívás lehetséges	igen
Gyártó jelölése	GALAXY
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Tépőzárás csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		