

MIRKA**Tépőzáras csiszolótárcsa (CER) Galaxy Perforálás, Ø 150 mm, Szemcsézet: 2000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567787 2000
GTIN	6416868554519
Árucikk kategória	56M

Leírás**Kivitel:**

A Mirka® GALAXY, az új, innovatív csiszolóanyag az új, önélező kerámia szemcsének és a Multifit lyukasztásnak köszönhetően eltömődés nélkül összekapcsolja a hatékonyságot a hosszú élettartammal. A kék kerámia szemcse tartósan éles marad, mivel használat közben áttör a szerkezetén, és így önélező hatása van. A Mirka® Galaxy az új Mirka Multifit koncepciót használja – az optimális lyukasztás kialakításnak köszönhetően a csiszolóanyag bármilyen gépen tetszőlegesen használható, speciális beállítás nélkül. A Multifit lyukasztás kialakítás tökéletes egyensúlyt teremt a hosszú élettartam és a porelszívás között. A MIRAKA® GALAXY sorozat bevonatos poliészter film hordozóanyagra épül és 40-es durva szemcsétől a 2000-es finom szemcseméretig teljes szemcsetartományban kapható. A Mirka® Galaxy az ideális univerzális termék, amely puha és kemény felületeken egyaránt használható.

Stabil hordozó réteggel. A portaszító bevonat megakadályozza az eltömődést.

Előny:

- **Hosszú élettartamú eltömődés nélkül, portaszító, csekély kopású kerámia szemcsék.**
- **Önélező hatású a szerkezet automatikus megtörésével – új élek jönnek létre.**
- **A Mirka® Galaxy az új Multifit lyukasztás kialakítást alkalmazza, mely tökéletes egyensúlyt teremt a hosszú élettartam és a porelszívás között.**

- **Hosszabb élettartamú a tapadásgátló bevonatnak köszönhetően, amely optimálisan taszítja a port. Ezzel a bevonattal a por nem marad a csiszolóanyagon, és így a Multifit lyukasztással együtt jobb porelszívást biztosít.**
- **Egyenletes csiszolási kép a szemcse kitűnő kihasználásával.**
- **Továbbfejlesztett szakadásállóság életterhelés esetén.**

Felhasználás:

- **Lakk**
- **Gipsz / festékkaparó**
- **Műanyag**
- **Glettanyag**
- **Alapozó**
- **Ásványi anyag**
- **Puhafa / fenyőfa**
- **Nemesacél**
- **Acél**
- **Szintetikus anyagok**
- **Furnér**
- **Farostlemez**
- **Műanyagok**
- **Üvegszál**
- **Keményfa**
- **MDF / HDF**
- **Lágy acél / szén**
- **Színes- és könnyűfémek**
- **Lakk eltávolítása**
- **Lakk csiszolása**

Szárazon és nedvesen használható fa-, lakk-, fém- és műanyag felületeken.

Kiváló minőségű önélező kerámia csiszolószemcse (CER), nyílt szórással. Univerzálisan használható durva, közbenső és záró csiszoláshoz.

Műszaki leírás

Szemcsézet	2000
Lyukasztás	Multifit lyukasztás
Tárcsa Ø	150 mm
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Csiszolóeszköz alapja	Poliamid szövet
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 150 mm

Befogó	Tépőzárás
Porelszívás lehetséges	igen
Gyártó jelölése	GALAXY
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Tépőzárás csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		