



LED-es felületvilágító lámpa CONNECT, Típus: VEGA-4



Rendelési adatok

Rendelés száma	081236 VEGA-4
GTIN	5708997006764
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

A Scangrip CONNECT munkalámpák a CAS rendszeren alapulnak, és kompatibilisek az összes vezető elektromos szerszám gyártó 18 V-os akkumulátoraival is.

Nagy teljesítményű LED-es akkus felületvilágító lámpa csillogásmentes, homogén megvilágítással. A lámpa robusztus, ütésálló műanyag háza tökéletes minden munkakörnyezethez. SCANGRIP® állványra szerelhető. CAS 18 V akkukhoz, a vezető elektromos szerszám gyártók 18 V-os akkumulátoraihoz, vagy a SCANGRIP® áramellátáshoz való közvetlen csatlakozáshoz.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

A lámpákat akku és töltőkészülék nélkül szállítjuk.

Figyelem:

Hozzávaló akkukat, töltőkészülékeket, valamint a vezetékes ellátáshoz tápegységeket a 073870 - 073890 és 081249 sz. alatt találja.

Műszaki leírás

Teljes szélesség	103 mm
Teljes hossz	280 mm

Fényáram	4000 lm
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor-feszültség	18 V
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
IP védettségi osztály	IP 54
Teljes magasság	288 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Termék fajtája	Nagy felületű lámpa