



## LED-es reflektor fényerő szabályozással CONNECT, Típus: NOVA-10



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081234 NOVA-10
GTIN	5708997006733
Árucikk kategória	07A

### Leírás

#### Kivitel:

A Scangrip CONNECT munkalámpák a CAS rendszeren alapulnak, és kompatibilisek az összes vezető elektromos szerszám gyártó 18 V-os akkumulátoraival is.

Nagy teljesítményű akkus LED-es reflektor fényerő szabályozás funkcióval. Az alumínium fröccsöntött ház extrém robusztus és

ellenáll ez erős lökéseknek, ütéseknek és rezgéseknek. A CAS 12 V és 18 V akkukkal, a vezető elektromos szerszám gyártók 18 V-os akkumulátoraival való használathoz, vagy a SCANGRIP® áramellátáshoz való

közvetlen csatlakozáshoz.

- **A BLUETOOTH fényvezérlés akár négy lámpa be-/kikapcsolását és a mindenkori feladat fényteljesítményének öt fokozatban történő szabályozását is lehetővé teszi.**
- **Levehető diffúzorral.**
- **Integrált hordozó fogantyú és új talp a rugalmas beigazításhoz, valamint a SCANGRIP® állványra vagy a mágneses tartókra történő közvetlen felszereléshez.**

#### Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

A lámpákat akku és töltőkészülék nélkül szállítjuk.

#### Figyelem:

Hozzávaló akkukat, töltőkészülékeket, valamint a vezetékes ellátáshoz tápegységeket a 073870 - 073890 és 081249 sz. alatt találja.

## Műszaki leírás

A tartalmazott akkumulátorok száma	0
IP védetség osztály	IP 65
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor-feszültség	12 V
Akkumulátor-feszültség	18 V
Teljes magasság	290 mm
Teljes hossz	305 mm
Fényáram	1000 - 10000 lm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Teljes szélesség	125 mm
Termék fajtája	Sugárzó