



LED-es felületvilágító lámpa 360°-os fényerő szabályozás funkcióval CONNECT, Típus: AREA-10



Rendelési adatok

Rendelés száma	081235 AREA-10
GTIN	5708997006757
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

A Scangrip CONNECT munkalámpák a CAS rendszeren alapulnak, és kompatibilisek az összes vezető elektromos szerszám gyártó 18 V-os akkumulátoraival is.

Nagy teljesítményű LED-es akkus felületvilágító lámpa csillogásmentes, homogén megvilágítással. A lámpa robusztus, ütésálló műanyag háza tökéletes minden munkakörnyezethez. SCANGRIP® állványra szerelhető. CAS 18 V akkukhoz, a vezető elektromos szerszám gyártók 18 V-os akkumulátoraihoz, vagy a SCANGRIP® áramellátáshoz való közvetlen csatlakozáshoz.

- **360°-os vagy 180°-os lámpafény szög választható.**
- **Öt fokozatban fényerő szabályozható.**
- **A BLUETOOTH fényvezérlés akár négy lámpa be-/kikapcsolását és a mindenkori feladat fénytelsítményének öt fokozatban történő szabályozását is lehetővé teszi.**

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

A lámpákat akku és töltőkészülék nélkül szállítjuk.

Figyelem:

Hozzávaló akkukat, töltőkészülékeket, valamint a vezetékes ellátáshoz tápegységeket a 073870 - 073890 és 081249 sz. alatt találja.

Műszaki leírás

Teljes szélesség	200 mm
IP védettségi osztály	IP 65
Teljes hossz	212 mm
Teljes magasság	395 mm
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor-feszültség	12 V
Akkumulátor-feszültség	18 V
Fényáram	1000 - 10000 lm
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Termék fajtája	Nagy felületű lámpa