

Garant**Furatkés acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 8/06mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	269984 8/06
GTIN	4067263786818
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Középtolódás L ₃	5 mm
Lapkaméret	6 mm
Kés ISO kódja	A08H SCLCR/L06
Befogási magasság L ₂	7 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	10 mm
Teljes hossz L	100 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Fejhossz L ₁	20 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

