

Garant**Furatkés acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 20/09mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	269984 20/09
GTIN	4067263786856
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Befogási magasság L_2	18 mm
Teljes hossz L	200 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Lapkaméret	9 mm
Középtolódás L_3	11 mm
Fejhossz L_1	36 mm
Kés ISO kódja	A20R SCLCR/L09
Szár Ø D_s	20 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	22 mm
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

