

Garant**Furatkés acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 12/06mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	269984 12/06
GTIN	4067263786832
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Közélpeltolódás L ₃	7 mm
Kés ISO kódja	A12L SCLCR/L06
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	14 mm
Befogási magasság L ₂	11 mm
Teljes hossz L	140 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Fejhossz L ₁	24,3 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Lapkaméret	6 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

