

Garant**Furatkés acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/12mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	269984 25/12
GTIN	4067263786870
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A25R SCLCR/L12
Lapkaméret	12 mm
Fejhossz L ₁	43 mm
Középtolódás L ₃	13,5 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Szár Ø D _s	25 mm
Befogási magasság L ₂	23 mm
Teljes hossz L	200 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	27 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 9
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

