

Garant**Furatkés acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 16/09mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	269985 16/09
GTIN	4067263786917
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	180 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Kés ISO kódja	A16Q SCLCR/L09
Középtolódás L ₃	9 mm
Fejhossz L ₁	31 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	18 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Befogási magasság L ₂	15 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Lapkaméret	9 mm
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

