

Garant**Furatkés acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 10/06mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	269985 10/06
GTIN	4067263786894
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	10 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Középtolódás L ₃	6 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	12 mm
Teljes hossz L	125 mm
Befogási magasság L ₂	9 mm
Fejhossz L ₁	20 mm
Lapkaméret	6 mm
Kés ISO kódja	A10K SCLCR/L06
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

