

Garant**Furatkés acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 20/09mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	269985 20/09
GTIN	4067263786924
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Közélpeltolódás L ₃	11 mm
Befogási magasság L ₂	18 mm
Teljes hossz L	200 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Kés ISO kódja	A20R SCLCR/L09
Szár Ø D _s	20 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	22 mm
Fejhossz L ₁	36 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Lapkaméret	9 mm
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

