

Yale

Hárompontos nagy teherbírású futómű, LX típus, kormányrúddal kormányozható, Teherbírás: 12t



Rendelési adatok

Rendelés száma	086009 12
GTIN	4025092163798
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Hárompontos nagy teherbírású futóművek közepesen nehéz terhek szállításához. Egy kormányrúddal és egy hátsó futómű elemmel. A két azonos felépítésű hátsó futómű elem beállítható összekötő rudakkal rendelkezik. A teljes teherbírás az első és hátsó futómű elemekre oszlik el 50-50%-os arányban.

Tartalom:

Három futómű alkatrész, két összekötő rúd, kormányrúd.

Műszaki leírás

Kerekek száma elől	8
Súly	80 kg
Kerék szélessége	90 mm
Rakodófelület magassága elől	115 mm
Állítási tartomány hátul min. – max.	500 - 1400 mm
Kerekek száma hátul	8
Rakodófelület magassága hátul	115 mm
Teherbírás	12 t

Kerék Ø	85 mm
Rakodófelület szélessége hátul	250 mm
Rakodófelület hossza elől	400 mm
Rakodófelület hossza hátul	300 mm
Gyártó jelölése	LX-12
Rakodófelület szélessége elől	220 mm
Termék fajtája	Nagy teherbírású kerekek