

**Garant****Furatkés acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11 mm**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 269986 20/11  |
| GTIN              | 4067263786993 |
| Árucikk kategória | 21T           |

## Műszaki leírás

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Fejhossz L <sub>1</sub>                | 36 mm                 |
| Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub> | 25 mm                 |
| Középtelődés L <sub>3</sub>            | 13 mm                 |
| Lapkaméret                             | 11 mm                 |
| Kés ISO kódja                          | A20R SDUCR/L11        |
| Szár Ø D <sub>s</sub>                  | 20 mm                 |
| Teljes hossz L                         | 200 mm                |
| Befogási magasság L <sub>2</sub>       | 18 mm                 |
| Váltólapka csavar készlet              | 269028 8              |
| Hozzávaló váltólapka                   | DC.. 11T3..           |
| Felhasználás módja                     | jobbos                |
| Belső kiesztergálási mélység max.      | 3×D                   |
| belső hűtés                            | igen                  |
| Felhasználás                           | Belső hosszsztergálás |
| Termék fajtája                         | Furatkés              |

