

Garant**Furatkés acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	269986 25/11
GTIN	4067263787006
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Középtelődés L ₃	16 mm
Fejhossz L ₁	40 mm
Befogási magasság L ₂	23 mm
Lapkaméret	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Kés ISO kódja	A25R SDUCR/L11
Teljes hossz L	200 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	31 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

