

Garant**Furatkés acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/12mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	269985 25/12
GTIN	4067263786948
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	12 mm
Befogási magasság L ₂	23 mm
Teljes hossz L	200 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	27 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Fejhossz L ₁	43 mm
Kés ISO kódja	A25R SCLCR/L12
Váltólapka csavar készlet	269028 9
Középtolódás L ₃	13,5 mm
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

